



HRP(G)-N3
350%
高峰值功率


350%高峰值功率 可靠耐用工业电源



设备无法
顺利启动?

安装空间
与预算不足?

您还在为了机电设备、马达或电容性负载无法顺利启动而困扰吗?明纬新推出高峰值功率、高信赖电源—HRP(G)-N3系列,拥有以下五大优点,适用于各类工业自动化、物流仓储设备、家电仪器与金融商用设备...等。



有关产品资讯、报价及
技术支援请洽:

明纬(广州)电子有限公司

www.meanwell.com.cn

info@meanwell.com.cn

400-800-3608(业务专线)

020-3773-7100

苏州明纬科技有限公司

www.meanwell.cc

info@meanwell.cc

0512-6508-8600

瞬间带载达350%峰值，
马达或电容性负载轻松启动无碍

马达或电容性负载启动瞬间峰值功率远高于平均功率数倍，若您的设备瞬间无法启动，选购明纬的HRP(G)-N3系列将是您不二选择！



-40~+70°C超宽温，
使用环境受限少

全球气候变化造成极寒或高温，若您的设备安装环境，或空间狭隘易聚热产生高温，明纬HRP(G)-N3系列将是您最佳解决方案！



±15%可调电压范围及高功率密度设计，
可增加应用弹性并节省成本与空间

若您的设备内部空间有限，无法安装高瓦数大尺寸电源，且内部子系统电压有不同需求，又有预算上的考量。选购明纬具高功率密度，且输出电压可调范围达30%的HRP(G)-N3系列，将是您最佳的选择！



耐震高达5G，
确保设备可长久正常运行

由于马达类机台设备通常在启动瞬间或运行过程会产生高度震动，明纬HRP(G)-N3系列已一步到位设计具5G高耐震，确保设备可正常运行。



选择适合您的HRP(G)-N3系列

HRP(G)-N3
350%
高功率峰值



HRP(G)-N3系列

- 85~264Vac全范围输入
- 可耐受瞬间300Vac达5秒
- 峰值功率350%(Max.)
- 1U低高度设计(仅150W/300W)
- 完整安规与保护机制
- 5年保固
- 适用：工业自动化、家电设备、物流仓储设备、金融商用设备

HRP-150N3
规格书下载



HRP-300N3
规格书下载



HRP-600N3
规格书下载



HRPG-1000N3
规格书下载



欢迎分享及订阅



明纬
官网



明纬
APP



明纬
微信



明纬
LinkedIn



明纬
优酷

