



SHP-30K-HV 系列

30kW工业级标准三相 HVDC 电源系统

- 3相3线 / Δ 或 Y 340~530VAC 或 3相4线 / Y 340~530VAC
- 效率高达97%
- 高达120%的峰值功率能力
- 2U高, 19吋机箱强制风冷
- 内建CANBus, 可选用 PMBus/MODBus-RTU/RS-485通讯协议
- 输出电压及恒流高低可编程设计
- 主动式并联高达12台(285KW)或更多台
- 内建ON-OFF控制/辅助电源/报警信号/风扇警报
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 55V机型双重绝缘设计
- 5年保固

农业机械充电解决方案



明纬(广州)电子有限公司

www.meanwell.com.cn

info@meanwell.com.cn

400-800-3608(业务专线)

020-3773-7100

苏州明纬科技有限公司

www.meanwell.cc

info@meanwell.cc

0512-6508-8600



明纬公众号



规格书