



SHP-30K-HV 系列

30kW工業級標準三相HVDC電源系統

- 3相3線 / Δ 或 Y 340~530VAC 或
3相4線 / Y 340~530VAC
- 效率高達97%
- 高達120%的峰值功率能力
- 2U高, 19吋機箱強制風冷
- 內建CANBus, 可選
PMBus/MODBus-RTU/RS-485通訊協議
- 輸出電壓及恆流高低可編程設計
- 主動式並聯高達12台(285KW)或更多台
- 內建ON-OFF控制/輔助電源/警報訊號/風扇警報
- 保護種類: 短路/過負載/過電壓/過溫度
- 55V機型雙重絕緣設計
- 5年保固

農業機具充電解決方案

