



工业用



资通讯



医疗用



居家用

# LOP 系列

## 超薄基板型电源供应器

- 明纬专利号 ZL 202223277512.1
- 4"x2" 和 5"x3" 低高度小巧外型 (25.4mm~33.5mm)
- 全球安规多领域认证 (资通讯62368-1、医疗60601-1、家用60335-1、工业用61558-1/-2-16)
- 设计符合2xMOPP, 适用于BF类医疗应用
- 可提供150% 峰值功率达3秒
- 适用于Class I 或 Class II 系统
- 工作温度 -40~+80°C
- 保护功能: 短路、过载、过压、过温保护
- 极低漏电流 (对地<500μA、接触<70μA)
- 可操作于5,000米高海拔
- 过电压级别OVCI
- 3年保固

## 规格介绍



UL62368-1  
ANSI/AAMI ES60601-1

BS EN/EN62368-1  
BS EN/EN60335-1  
BS EN/EN61558-1/-2-16  
BS EN/EN60601-1

IEC62368-1  
IEC60335-1  
IEC61558-1/-2-16  
IEC60601-1

AS/NZS 61558-1/-2-16 GB4943.1 TPTC004

	4"x 2"		5"x 3"		
系列	LOP-200	LOP-300	LOP-400	LOP-500	LOP-600
机型	12V/ 15V/ 18V/ 24V/ 27V/ 30V/ 36V/ 48V/ 54V		12V/ 15V/ 18V/ 24V/ 27V/ 36V/ 48V/ 54V		
尺寸 (长x宽x高)	101.6x 50.8x <b>25.4mm</b>		127x 76.2x <b>27.5mm</b>	127x 76.2x <b>30.5mm</b>	127x 76.2x <b>33.5mm</b>
自冷瓦数	140W	180W	250W	320W	400W
外加风扇瓦数	200W	300W	400W	500W	600W
峰值功率 (3秒)	300W	450W	600W	750W	900W
工作温度	-40 ~ +80°C				
过电压级别	OVCIII				
耐压 (I/P-O/P)	4KVAC				
绝缘保护	2 x MOPP				
安规认证	CB / TUV / UL / RCM / CCC / EAC / CE / UKCA (Class I 和 Class II 皆有证书)				
	62368-1 + 60601-1 + 61558-1/-2-16 + 60335-1				

## 订购资讯

LOP-400-12

输出电压 (12V/ 15V/ 18V/ 24V/ 27V/ 30V/ 36V/ 48V/ 54V)

额定功率 (200W, 300W, 400W, 500W, 600W)

系列名称



明纬(广州)电子有限公司

[www.meanwell.com.cn](http://www.meanwell.com.cn)

[info@meanwell.com.cn](mailto:info@meanwell.com.cn)

400-800-3608(业务专线)

020-3773-7100

苏州明纬科技有限公司

[www.meanwell.cc](http://www.meanwell.cc)

[info@meanwell.cc](mailto:info@meanwell.cc)

0512-6508-8600



明纬公众号

有关产品资讯、报价及  
技术支持请洽：