



明緯醫療電源供應器

NEW



NGE系列 12-90W 可換式節能轉接器



詳細規格書

- 可換 AC 插頭 (歐、美、英、澳、中)
- 通過多領域國際認證 (資通訊 / 醫療 / 工業 / 家用)
- 80~264VAC 全球通用輸入, 電壓空載待機<0.075~1W
- -30~+70°C 寬範圍工作溫度
- 3年保固




註: 韓國、印度插頭安規申請中

LOP系列 200-600W 超薄型基板型电源供应器



詳細規格書

- 4"x2"、5"x3"低高度小巧尺寸 (高: 25.4~33.5mm)
- 80~264 VAC全球通用輸入電壓, 空載待機 <0.5W
- 通過多領域國際認證(資通訊、醫療、工業、家用)
- 可提供150%峰值功率達3秒
- 工作溫度-40~+80°C
- 設計符合2xMOPP, 適用於BF類醫療應用
- 過電壓等級 OVCIII、可操作在5000公尺高海拔
- 3年保固



02-22996100
www.meanwell.com.tw



線上展覽館