



高效能 LED驱动电源



XLG系列



20W / 25W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 240W / 320W

- 恒功率输出设计(Constant Power Mode)
- 全电压输入100~305V AC(Class I/2)无须降载
- 输入过电压保护IOVP(可选)
- 输入及输出线材符合环球认证,可搭配灯具全球销售
- 雷击保护符合: 6kV/4kV. (10kV/6kV 仅3合1版本)
- 符合最新 IEC 61347/GB19510.1/14及UL 8750 法规, 输出及调光线路采隔离设计
- 符合EN/IEC 61347独立式(可外置)控制器应用电源



XLG介绍



微信公众号

明纬(广州)电子有限公司

📍 www.meanwell.com.cn

☎ 020-3773-7100

✉ info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

📍 www.meanwell.cc

☎ 0512-6508-8600

✉ info@meanwell.cc

www.meanwell.com.cn




XLG系列家族总表

输出 系列	瓦数	12V	24V	L 型	M 型	H 型	尺寸 (mm)
XLG-20	20	X	X	350mA	500mA	700mA	95x63x30
XLG-25	25	X	X	X	X	250~1050 mA	105x63x30
XLG-50(DA)	50	X	X	250~700 mA	X	530~2100 mA	105x63x30
XLG-75(DA)	75	5A	3.1A	350~1050 mA	X	650~2100 mA	140x63x32
XLG-100(DA)	100	8A	4A	350~1050 mA	X	875~2780 mA	140x63x32
XLG-150(DA)	150	12.5 A	6.25A	350~1050 mA	700~2100 mA	1400~4100 mA	180x63x35.5
XLG-200(DA)	200	16 A	8.3A	350~1050 mA	X	1750~5500 mA	199x63x35.5
XLG-240(DA)	240	X	X	350~1050 mA	700~2100 mA	2200~6600 mA	219x63x35.5
XLG-320(DA)	315	12 或 24 可調 (13~18A)		500~1400mA	1050~2800mA	2800~7420mA	246x77x39.5

备注: X代表无此机型; (DA)代表此机型具备DALI-2功能

产品编码说明

XLG - 150 I - L - □



型号	功能	备注
空白	输出电压及电流固定,无法调整 (适用于严苛环境)	可选购
A	输出电流可调整	标准品
AB	输出电流可调整,具三合一调光功能 (0~10VDC, 10V PWM 信号和电阻)	标准品
DA	输出电流可调整,具DALI-2调光功能	标准品
DAA	输出电流可调整,具DALI-2调光功能,附带12V/250mA辅源	可选购

备注: 12V及24V 没有AB/DA/DAA型号

应用领域

- ☑ 大楼亮化照明
- ☑ 舞台灯
- ☑ 天井灯
- ☑ 路灯/街灯
- ☑ 集鱼灯
- ☑ 符合UL type HL严苛环境应用
- ☑ 投射灯
- ☑ 植物灯
- ☑ DMX 控制电源