




Your Reliable Power Partner



超薄高效率显示屏专用电源

150W~500W AC/DC LED 显示屏专用电源



公司简介

Company Profile

明纬[MEAN WELL]成立于1982年,为世界标准交换式电源供应器领导品牌制造商之一。 目前在全球设有共三座生产基地(台湾、广州花都区、苏州)及五家财务独立之关联企业(台湾、美国、欧州、广州与苏州)。明纬产品包含:AC/DC交换式电源、DC/DC转换器、LED防水电源、适配器(Adaptor)、电池充电器(Charger)以及DC/AC逆变器(Inverter)。目前已超过10000种标准电源机型,广泛应用于医疗、工业自动化、电子、通讯、LED照明等领域。

明纬累积近40年经验,产品已经大量并广泛地被使用在LED显示屏,同时因其产品具备高信赖性及最佳性价比等特点,在客户端已经取得良好的品牌声誉及市场占有率。多年来更致力于研发绿色节能电源产品。

美国明纬



欧洲明纬



研发团队不断精益求精，陆续推出新一代150~500W LED显示屏电源解决方案，电源均采用薄型化设计，可使得显示屏单元箱体设计更趋薄型和轻量化，便于运送安装；全系列产品更采用高效率节能线路设计，能有效降低电能耗用。除提供单组及双组等多种机型选择之外，产品并符合UL、CUL、TUV、CCC、CB、CE等多项国际安规与电磁兼容测试标准与认证，适合于室内外LED电子广告牌、LED显示屏、小间距显示屏、LED字幕机以及LED电视墙等应用。

具备近40年的标准电源产品研发及制造经验，明纬公司拥有12大产品线，超过10000种标准电源产品，为客户提供【一站式】电源解决方案。每一款产品从技术研发、设计、试作、设计验证(DVT)、设计品质测试(DQT)、选料、试产、认证、量产等，均通过严谨的设计与生产及品质管控程序与测试验证规范标准。

明纬在全球拥有200多家备库存之经销商，产品透过全球80多个国家地区。样品于24小时内即可迅速提供，且没有最小订购量限制。若您正在寻找高信赖度，品质稳定，价格合理、产品系列齐全电源供应商，拥有最完整解决方案的明纬公司将是您的首选！

苏州明纬



台湾明纬



广州明纬天河研发中心



广州明纬花都产业园



信赖的质量

Reliable Quality

[MEAN WELL]的品牌意涵为[善意的标志, 品质的执着]。我们坚信品质是专业电源制造厂的命脉。成为“客户信赖的电源伙伴”是明纬持续发展的动力。

明纬于1994年即领先同行业通过ISO9001质量管理体系认证,开始推行全面品质管理(TQM)系统,每年皆经TUV稽核来不断检讨与改善,向建构完善的品质体系而努力。2013年取得环境管理体系,2015年取得职业健康安全管理体系,将环保理念化为实际行动,期望创造安全健康的环境。



ISO45001证书




ISO9001证书




ISO14000证书

明纬拥有一套完善的品质管理体系。制程上采用100%烧机、功能测试及耐压测试,并搭配使用MIL-105E抽样方法于IQC、PCBQC(半成品检验)、FQC等阶段,以确保产品品质。在研发阶段,品质工程师针对每样产品量身拟定测试计划(Test Plan),于试产前完成DFMEA、DVT、DQT、ORT、EMC、跌落测试、振动测试、冷热冲击测试、可靠性测试等验证。在制造阶段,则由产品工程师协同制程/生技工程师进行产品试作/试产审查、半成品品质管制、制程查核、成品品质管制,生产品质问题反馈分析与改善等。





MW
MEAN WELL



选型表

Selection Guide

家族		PFC		输入范围	输出		风扇		遥控 ON/OFF		遥感	效率	尺寸 (长 x 宽 x 高)	防潮		保固期	页 数
系列	型号	有	无		单	无	有	无	有	无				有	无		
UHP	UHP-200A	●		90~264VAC	●			●		●		88.5%	167X55X26mm	半灌胶	3 年	6	
	UHP-200	●			●			●		●		94%	194x55x26mm				
	UHP-350	●		90~264VAC	●			●		●		95%	220x62x31mm				
	UHP-500	●			●			●		●		95%	233x81x31mm				
HSP	HSP-200	●		90~264VAC	●			●		●		88%	210x62x31mm	●	3 年	7	
	HSP-300	●		180~264VAC 或 90~135VAC	●			●		●		87%	210x81x31mm	●			
RSP	RSP-150	●		90~264VAC	●			●	●			87%	199x99x30mm	可选	3 年	8	
	RSP-200	●			●		●		85.5%	215x115x30mm							
	RSP-320	●			●	●		●		83%							
	RSP-500	●			●	●		●		84%	230x127x40.5mm						
LRS	LRS-150F		●	85~264VAC	●			●		●		90%	159x97x30mm	可选	3 年	9	
	LRS-200		●	115VAC/230VAC (开关选择)	●			●		●		87%	215x115x30mm	可选	3 年		
	LRS-350		●		●		●		83.5%								
	LRS-200E		●	180~264VAC	●			●		●		80%	可选	1 年			
	LRS-300E		●		●	●		●									
LSP	LSP-160	●		100~264VAC	●			●		●		89.5%	194x55x20mm	半灌胶	3 年	10	
LHP	LHP-200	●		90~264VAC	●			●		●		90%	220x50x26mm	●	3 年	10	
HDP	HDP-190	●		90~264VAC		●		●		●		86%	215x115x36mm	●	3 年	11	
	HDP-240	●			●	●		●		84%	●						
HSN	HSN-200		●	180~264VAC 或 90~135VAC	●			●		●		88%	210x62x31mm	●	2 年	12	
	HSN-300		●		●		●		●		86%	210x81x31mm	●				
NEL	NEL-400		●	180~264VAC	●		●			●		84%	215x115x30mm	●	2 年	12	
ERP	ERP-200		●	180~264VAC	●			●		●		89%	200x120x40mm	●	3 年	13	
	ERP-350		●		●		●		●		90%	220.4x130x48mm	●	3 年			
ERPF	ERPF-400	●		90~264VAC	●			●		●		91%	220.4x130x48mm	● 半灌胶	3 年	13	

UHP系列

200~500W超薄型单组输出开关电源

特点简介

- 国际通用交流输入范围
- 可承受300VAC浪涌输入5秒(90~264VAC)
- 超薄低高度(26~31mm)
- 内置PFC功能; $PF \geq 0.95$
- 峰值负载能力150%(100ms)
- 无风扇设计、自然风冷
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图): $-30 \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 工作高度可达5000m
- LED电源指示
- 多种型式可选:
 - Blank: 封闭型
 - R型: 内建DC OK及备援冗余功能
- 3年保固期



▲ UHP-200A
L167x W55x H26mm



▲ UHP-200□
L194x W55x H26mm



▲ UHP-350□
L220x W62x H31mm



▲ UHP-500□
L233x W81x H31mm

■ UHP-200A系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-200A-4.2	4.2V, 0~40A	4.0~4.4V	200mV	88%
UHP-200A-4.5	4.5V, 0~40A	4.3~4.7V	200mV	88%
UHP-200A-5	5V, 0~40A	4.7~5.3V	200mV	88.5%

■ UHP-200系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-200□-3.3	3.3V, 0~40A	3.2~3.5V	150mV	89%
UHP-200□-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	90%
UHP-200□-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	200mV	91%
UHP-200□-12	12V, 0~16.7A	11.4~12.6V	240mV	93%
UHP-200□-15	15V, 0~13.4A	14.3~15.8V	240mV	94%
UHP-200□-24	24V, 0~8.4A	22.8~25.2V	240mV	94%
UHP-200□-36	36V, 0~5.6A	34.2~37.8V	240mV	94%
UHP-200□-48	48V, 0~4.2A	45.6~50.4V	300mV	94%

□ = Blank或R型

■ UHP-350系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-350□-3.3	3.3V, 0~60A	3.2~3.5V	150mV	88.5%
UHP-350□-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	89%
UHP-350□-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	200mV	90%
UHP-350□-12	12V, 0~29.2A	11.4~12.6V	200mV	91%
UHP-350□-15	15V, 0~23.4A	14.3~15.8V	200mV	92%
UHP-350□-24	24V, 0~14.6A	22.8~25.2V	240mV	94%
UHP-350□-36	36V, 0~9.75A	34.2~37.8V	240mV	94%
UHP-350□-48	48V, 0~7.3A	45.6~50.4V	240mV	94%

□ = Blank或R型

■ UHP-500系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和 噪音	效率
UHP-500□-4.2	4.2V, 0~90A	3.6~4.4V	100mV	89%
UHP-500□-5	5V, 0~90A	4.5~5.5V	100mV	90%
UHP-500□-12	12V, 0~41.7A	11.4~12.6V	120mV	94%
UHP-500□-15	15V, 0~33.4A	14.3~15.8V	150mV	94%
UHP-500□-24	24V, 0~20.9A	22.8~25.2V	150mV	94.5%
UHP-500□-36	36V, 0~13.9A	34.2~37.8V	240mV	95%
UHP-500□-48	48V, 0~10.45A	45.6~50.4V	240mV	95%

□ = Blank或R型

HSP系列

200W/300W单组输出开关电源

特点简介

- 全范围交流电压输入(HSP-300: 180~264VAC或90~135VAC)
- 可承受300VAC突入电压达5秒
- 薄型低高度
- 主动式PFC功能; $PF \geq 0.95$
- 内建防潮处理(HSP-300E半灌胶处理)
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 无风扇, 自然风冷散热
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图):
-30~+70°C
- 具电源正常工作LED指示灯
- 高效率、窄长型、轻量化、低压输出
- 低泄露电流: $<1\text{mA}/240\text{VAC}$
- 多种型式可选(HSP-300系列):
Blank: 不灌胶
E型: 可选, 半灌胶机型
- 3年保固期



▲ HSP-200
L210x W62x H31mm



▲ HSP-300
L210x W81x H31mm

■ HSP-200系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HSP-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	88%
HSP-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	88.5%

■ HSP-300系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HSP-300□-2.8	2.8V, 0~60A	2.5~3.0V	110mV	80%
HSP-300□-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	85%
HSP-300□-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	87%

□ = Blank或E型

RSP系列

150~500W单组输出开关电源

特点简介

- 全范围交流输入
- 1U薄型低高度
- 高效率
- 主动式PFC设计; $PF>0.95$
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图): $-30\sim+70^{\circ}\text{C}$
- 无风扇, 自然风冷散热(RSP-150/200)
- 强制风冷散热(RSP-320/500)
- 可选购防潮处理
- 具电源正常工作LED指示灯
- 3年保固期



▲ RSP-150
L199x W99x H30mm



▲ RSP-200
L215x W115x H30mm



▲ RSP-320
L215x W115x H30mm



▲ RSP-500
L230x W127x H40.5mm

■ RSP-150系列



型号	输出电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-150-3.3	3.3V, 0~30A	3.14~3.63V	100mV	81.5%
RSP-150-5	5V, 0~30A	4.75~5.5V	100mV	87.0%

■ RSP-320系列



型号	输出电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-320-2.5	2.5V, 0~60A	2.35~2.85V	100mV	75.5%
RSP-320-3.3	3.3V, 0~60A	2.97~3.8V	100mV	79.5%
RSP-320-4	4V, 0~60A	3.7~4.3V	100mV	81.0%
RSP-320-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	83.0%

■ RSP-200系列



型号	输出电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-200-2.5	2.5V, 0~40A	2.35~2.85V	100mV	79.5%
RSP-200-3.3	3.3V, 0~40A	2.97~3.8V	100mV	81.5%
RSP-200-4	4V, 0~40A	3.7~4.3V	100mV	84.0%
RSP-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	85.5%

■ RSP-500系列



型号	输出电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-500-3.3	3.3V, 0~90A	2.8~3.6V	120mV	81.0%
RSP-500-4	4V, 0~90A	3.6~4.3V	120mV	83.0%
RSP-500-5	5V, 0~90A	4.5~5.5V	150mV	84.0%

LRS系列

150~350W单组输出开关电源

特点简介

- 交流电压输入范围:
115/230VAC开关切换(LRS-200/350);
85~264VAC输入(LRS-150F)
180~264VAC输入(LRS-200E/300E)
- 可承受300VAC突入电压达5秒
- 自然风冷散热(LRS-200/LRS-200E)
- 1U低高度: 30mm
- 承受5G震动测试
- 空载消耗<0.75W
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图): -25~+70°C
- 具电源正常工作LED指示灯
- 3年保固期



▲ LRS-150F
L215x W115x H30mm



▲ LRS-200
L215x W115x H30mm



▲ LRS-350
L215x W115x H30mm

■ LRS-150F系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-150F-5	5V, 0~22A	4.5~5.5V	100mV	85.0%

■ LRS-200系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-200-3.3	3.3V, 0~40A	2.97~3.6V	150mV	83%
LRS-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	86%
LRS-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	87%

■ LRS-200E系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-200E-4.2	4.2V, 0~32A	3.6~4.4V	150mV	80%
LRS-200E-5	5V, 0~32A	4.5~5.5V	150mV	80%

■ LRS-350系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-350-3.3	3.3V, 0~60A	2.97~3.6V	150mV	79.5%

LRS-350-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	81.5%
-------------	-------------	----------	-------	-------

LRS-350-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	83.5%
-----------	-----------	----------	-------	-------

■ LRS-300E系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-300E-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	78%
LRS-300E-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	80%

LSP系列

200W单组输出开关电源

特点简介

- 超薄机身 (20mm)
- 无风扇设计
- 可承受300VAC浪涌输入达5秒钟
- 内建主动式PFC功能
- 半灌胶防雨设计
- 工作温度(请参考负载减额曲线图): -30~+ 70°C
- 保护: 短路/过载/过电压/过温度
- 均流功能及冗余功能 (仅5V, 4.2V, 3.3V)
- 工作高度可达5000米
- LED电源指示灯
- 3年保固期



▲ LSP-160
L194x W55x H20mm

■ LSP-160系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LSP-160□-3.3○	3.3V, 0~32A	3.2~3.5V	150mV	87.5%
LSP-160□-4.2○	4.2V, 0~32A	3.8~4.4V	200mV	88.5%
LSP-160□-5○	5V, 0~32A	4.5~5.5V	200mV	89.5%
LSP-160□-12○	12V, 0~13.5A	11.4~12.6V	240mV	92.5%
LSP-160□-24○	24V, 0~6.75A	22.8~25.2V	240mV	93.5%
LSP-160□-36○	36V, 0~4.5A	34.2~37.8V	240mV	93.5%
LSP-160□-48○	48V, 0~3.4A	45.6~50.4V	300mV	93.5%

□ = Blank或R型

○ = T or W; T: for Terminal block connector, W: for water connector

LHP系列

200W单组输出开关电源

特点简介

- 国际通用全范围交流输入: 90~264VAC
- 具有均流功能
- 内建并联"PG"信号
- 薄型低高度 (26mm)
- 工作温度 (请参考负载减额曲线图): -40~+80°C
- 内建PFC功能, PF≥0.95
- 无风扇设计, 自然风冷
- 低漏电流<1mA
- 具电源正常工作LED指示灯
- 高效率、窄长型、低压输出
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 3年保固期



▲ LHP-200
L220x W50x H26mm

■ LHP-200系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LHP-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.8~4.2V	200mV	90%
LHP-200-4.6	4.6V, 0~40A	4.2~4.6V	200mV	91%
LHP-200-5	5V, 0~40A	4.5~5V	200mV	91%

HDP系列

190W/240W双组输出开关电源

特点简介

- 全范围交流输入：90~264VAC
- 薄型低高度
- 主动式PFC功能； $PF \geq 0.94$
- 内建防潮处理
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图)：-30~+70°C
- 具电源正常工作LED指示灯
- HDP-190效率达86%；HDP-240效率达84%
- HDP-190无风扇设计；HDP-240内建长寿命风扇
- 3年保固期



▲ HDP-190
L215x W115x H36mm



▲ HDP-240
L215x W115x H36mm

■ HDP-190系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HDP-190	3.8V, 0~40A	3.6~4V	100mV	86%
	2.8V, 0~22A	2.5~3V	100mV	

■ HDP-240系列




型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HDP-240	3.8V, 0~50A	3.6~4V	100mV	84%
	2.8V, 0~27.5A	2.5~3V	100mV	

LSP-300 系列

超薄型带PFC功能开关电源

研发中

- 超薄机身 (20mm)
- 无风扇设计
- 可承受300VAC浪涌输入达5秒钟
- 内建主动式PFC功能
- 工作温度(请参考负载减额曲线图)：-30~+ 70°C
- 保护：短路/过载/过电压/过温度
- 均流功能及冗余功能
- LED电源指示灯
- 3年保固期



HSN系列

200W/300W单组输出开关电源


特点简介

- 交流电压输入范围：90~132VAC或180~264VAC
- 低高度
- 内建防潮处理
- 低泄漏电流：<1mA/240VAC
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图)：
-25~+70°C(HSN-200), -20~+70°C(HSN-300)
- 无风扇，自然风冷散热
- 具电源正常工作LED指示灯
- 2年保固期

■ HSN-200系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
HSN-200-4.2 □	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	86.5%
HSN-200-5 □	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	86.5%

□ = A or B-Type; A-Type: 90~132VAC, 输出30A; B-Type: 180~264VAC, 输出40A



■ HSN-300系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
HSN-300-4.2 □	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	85%
HSN-300-5 □	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	86%

□ = A or B-Type; A-Type: 90~132VAC, 输出50A; B-Type: 180~264VAC, 输出60A

NEL系列

400W单组输出开关电源

特点简介

- 交流电压输入范围：180~264VAC
- 可承受300VAC突入电压达5秒
- 低高度/超薄经济型/内建防潮处理
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度

- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图)：-20~+60°C
- 强制风冷散热
- 具电源正常工作LED指示灯
- 2年保固期

■ NEL-400系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
NEL-400-2.8	2.8V, 0~80A	2.5~3.0V	150mV	79%
NEL-400-4.2	4.2V, 0~80A	3.6~4.4V	150mV	83%
NEL-400-5	5V, 0~80A	4.5~5.5V	150mV	84%



ERP系列

200W/350W单组输出防雨电源

特点简介

- AC输入范围仅180~264VAC
- 可承受300VAC浪涌输入5秒
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- 半灌胶防雨设计
- LED电源指示
- 低成本，高可靠度
- 100%满载老化测试
- 3年保固期

■ ERP-200系列

RoHS EAC CQC CB

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
ERP-200-12	12V, 0~16.8A	10.8~13.2V	150mV	87%
ERP-200-24	24V, 0~8.33A	21.6~26.4V	150mV	89%



▲ ERP-200
L200x W120x H40mm



▲ ERP-350
L220.4x W130x H48mm

■ ERP-350系列

RoHS CQC CB (Except for 12V)

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
ERP-350-12	12V, 0~26.7A	10.8~13.2V	150mV	87%
ERP-350-24	24V, 0~14.6A	21.6~26.4V	150mV	89%
ERP-350-36	36V, 0~9.7A	32.4~39.6V	240mV	90%
ERP-350-48	48V, 0~7.3A	43.2~52.8V	240mV	90%

ERPF系列

400W单组输出防雨电源

特点简介

- 国际通用交流输入范围(可承受300VAC浪涌输入5秒)
- 内置主动式PFC功能；PF≥0.95
- 效率高达91%
- 半灌胶防雨设计
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- LED电源指示
- 低成本、高可靠度
- 3年保固期

RoHS IFC EAC CB CE (for 12V, 24V only)



▲ ERPF-400
L220.4x W130x H48mm

■ ERPF-400系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
ERPF-400-12	12V, 0~30A	10.8~13.2V	150mV	89%
ERPF-400-24	24V, 0~16.7A	21.6~26.4V	150mV	90%
ERPF-400-48	48V, 0~8.3A	43.2~52.8V	240mV	91%

解决方案

明纬作为LED驱动电源和开关电源领导品牌，拥有近40年电源行业经验。为分享我们多年的电源经验和知识，明纬正式推出五大解决方案网站：LED照明，LED显示屏，医疗电源，KNX智能建筑和系统电源。在每个解决方案网站中，明纬提供了从基本型号建议到每个应用程序的全面解决方案。如果您正在寻找这五个相关应用的解决方案，欢迎访问我们的网站！希望我们的网站可以为您的下一次设计提供有用资源。



选择合适的
PSU和LED驱动电源
为客户创造全新体验




LED照明 解决方案

- 户外照明
- 室内照明
- 天井灯照明
- 植物照明
- 特殊环境照明



LED 显示屏 解决方案

- 室内全彩
- 户外全彩
- 小间距
- 租赁



医疗电源 解决方案

- 诊断成像系统
- 检验与实验
- 居家医疗
- 复健与辅具



KNX智能建筑 解决方案

- 室内照明控制
- 暖气系统控制
- 遮阳系统控制
- 完整电源解决方案



可配置电源 解决方案

- 工业应用
- 照明应用
- 充电应用
- 资通讯应用
- 医疗应用



Taiwan (总部)

明纬企业股份有限公司

MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

新北市五股区五权三路28号

No. 28, Wuquan 3rd Road, Wugu District,

New Taipei City, Taiwan, 24891

Tel +886-2-2299-6100(rep.)

Fax +886-2-2299-6200(rep.) +886-2-2298-0818(sales)

e-mail info@meanwell.com

Web www.meanwell.com

U.S.A.

MEAN WELL USA, INC.

44030 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, U.S.A.

Tel +1-510-683-8886

Fax +1-510-683-8899

e-mail info@meanwellusa.com **Web** www.meanwellusa.com

Europe

MEAN WELL EUROPE B.V.

Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, the Netherlands

Tel +31-20-758-6000

Fax +31-20-758-6001

e-mail info@meanwell.eu **Web** www.meanwell.eu

info@meanwell.com.cn
www.meanwell.com.cn



China

明纬(广州)电子有限公司

广州市花都区花东镇金谷南路11号

Tel +86-20-3773-7100 / 400-800-3608(销售)

+86-755-2359-1630(深圳办事处)

+86-180-0058-4748(成都办事处)

天河研发中心

广州市天河区东圃镇黄村粤安工业园A栋2楼

Tel +86-20-2887-1200(rep.) **Fax** +86-20-8201-0507

e-mail info@meanwell.com.cn **Web** www.meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园东桥健民路77号

Tel +86-512-6508-8600

Fax +86-512-6508-8700

+86-10-5200-1817(北京办事处)

e-mail info@meanwell.cc

Web www.meanwell.cc

